



 **MILACRON®** ***DIRECT***
INDUSTRIAL SUPPLIES



БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность персонала
защита оборудования
снижение рабочей нагрузки



Стол для обслуживания пресс-форм **DME OPTIM**



Продуктивность

Экономия времени
Прост в использовании
экономия места




Максимальный допустимый вес

1500 кг, 2000 кг, 3000 кг, 6000 кг




Артикул	 Верхний стол	 Базовая платформа	 Алюминиевая пластина	 Кронштейн	Модель	Стр.
OPTIM2515					1,5 т	4
OPTIM2515-850						
OPTIM2515-850AL						
OPTIM2515-850ALMB				x1 шт.		
OPTIM2515-850ALXL						
OPTIM2515EQ						
OPTIM2515XL						
OPTIM2520					2,5 т	4
OPTIM2520-850						
OPTIM2520-850AL						
OPTIM2520-850ALMB				x1 шт.		
OPTIM2520-850ALXL						
OPTIM2520EQ						
OPTIM2520XL						
OPTIM2530					3 т	4
OPTIM2530-850						
OPTIM2530-850AL						
OPTIM2530-850ALMB				x1 шт.		
OPTIM2530-850ALXL						
OPTIM2530EQ						
OPTIM2530XL						

Артикул		Подходит для	Стр.
OPTIM850		1,5 2,5 3 Т Стандартная версия	4
OPTIM8506T		6 Т Стандартная версия	8
OPTIM850XL		1,5 2,5 3 Т XL или MB версия	7
OPTIM850XL6T		6 Т XL или MB версия	10
OPTIM850AL		1,5 2,5 3 Т Стандартная версия	4
OPTIM850AL6T		6 Т Стандартная версия	8
OPTIM850ALXL		1,5 2,5 3 Т XL или MB версия	7
OPTIM850ALXL6T		6 Т XL или MB версия	10
OPTIMEQMAG120090		Подходит для всех столов	12
OPTIMEQMAG130225			
OPTIMEQMAG150090			
OPTIMEQMAG180090			
OPTIMEQMAG180225			
OPTIMEQMAG260090			
OPTIMEQ		1,5 2,5 3 Т или MB версия	12
OPTIMEQ6T		6 Т MB версия	
OPTIMDRAWER		1,5 2,5 3 Т Стандартная версия	13
OPTIMDRAWER6T		6 Т Стандартная версия 1,5	
OPTIMDRAWER6TXL		2,5 3 Т XL или MB версия	
OPTIMDRAWERXL		6 Т XL или MB версия	
OPTIMBLOCK		Подходит для всех столов	13
OPTIMBUT		1,5 2,5 3 Т или MB версия	13
OPTIMBUT6T		6 Т MB версия	

Магнитные кронштейны:
используйте их на
вращающейся пластине,
чтобы держать половину
формы в нужном положении

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЛАСТИНА

МЕХАНИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН




Ящики для хранения

АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИНА:


Используйте эту пластину для хранения
инструментов, которые вы используете
при работе с пресс-формой





ПОЗИЦИОННОЕ ФИКСИРОВАНИЕ:

Он удерживает Плиты на столе Optim в нужном положении



ПОВОРОТНЫЙ СТОПОРНЫЙ РЫЧАГ:

Как только вы повернете пресс-форму в нужное вам положение, зафиксируйте вращающуюся пластину рычагом.





**Дополнительные размеры и комбинации
возможны по требованию**

ОПТИМ стандарт 1,5; 2 и 3 ТОННЫ



Вращающиеся
пластины в комплекте



REF	Описание
OPTIM2515	Максимальный вес пресс-формы 1,5Т
OPTIM2520	Максимальный вес пресс-формы 2Т
OPTIM2530	Максимальный вес пресс-формы 3Т
OPTIM2515-850	Top Table max 1,5T + Base Platform
OPTIM2520-850	Top Table max 2T + Base Platform
OPTIM2530-850	Top Table max 3T + Base Platform
OPTIM2515-850AL	Top Table max 1,5T + Base Platform + AL
OPTIM2520-850AL	Toolplate Top Table max 2T + Base Platform + AL
OPTIM2530-850AL	Toolplate Top Table max 3T + Base Platform + AL
OPTIM850	Toolplate Base Platform
OPTIM850AL	Aluminium Plate for Tools (thickness of 5mm)

OPTIM стандарт 1,5 2 и 3 тонны



ПРЕИМУЩЕСТВА

- -верхние поворотные столы легко вращаются на 360° с фиксирующей индексацией каждые 90°
- -пластина может быть зафиксирована в нужном положении
- поворотные пластины позволяют отделять пресс-форму и пластины и вращать их без использования кранов

ОПЦИИ

- Базовая платформа доступна с алюминиевой инструментальной пластиной или без нее
- Механические кронштейны для опорных пластин
- Магнитные кронштейны для опорных пластин
- Т-образные пазы на поворотных пластинах



Максимальная нагрузка :
1500kg
2000kg
3000kg



Длина : 1210mm
Ширина : 590mm




Размеры плит : 500mm x 350mm




Рабочая высота без
удлинительного стола : 275mm





Ход открытия : 428mm



ОРТИМ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРОНШТЕЙНОМ 1,5 2 И 3 ТОННЫ




Вращающиеся
пластины в комплекте




Модель	Описание
OPTIM2515EQ	Top Table 1,5T EQ
OPTIM2520EQ	Top Table 2T EQ
OPTIM2530EQ	Top Table 3T EQ
OPTIM2515-850ALMB	Top Table 1,5T EQ + Base Platform + AL Toolplate XL + OPTIMEQ (mechanical bracket)
OPTIM2520-850ALMB	Top Table 2T EQ + Base Platform + AL Toolplate XL + OPTIMEQ (mechanical bracket)
OPTIM2530-850ALMB	Top Table 3T EQ + Base Platform + AL Toolplate XL + OPTIMEQ (mechanical bracket)
OPTIM850XL	Base Platform XL
OPTIM850ALXL	Aluminium Plate for Tools XL (thickness of 5mm)

OPTIM XL Версия на 1,5 2 и 3 тонны




Вращающиеся
пластины в комплекте

Магнитные кронштейны приобретаются отдельно




Модель	Описание
OPTIM2515XL	Top Table 1,5T XL
OPTIM2520XL	Top Table 2T XL
OPTIM2530XL	Top Table 3T XL
OPTIM2515-850ALXL	Top Table 1,5T XL + Base Platform XL + AL Toolplate XL
OPTIM2520-850ALXL	Top Table 2T XL + Base Platform XL + AL Toolplate XL
OPTIM2530-850ALXL	Top Table 3T XL + Base Platform XL + AL Toolplate XL
OPTIM850XL	Base Platform XL
OPTIM850ALXL	Aluminium Plate for Tools XL (thickness of 5mm)

ОPTIM TABLE СТАНДАРТНЫЕ 6 ТОНН




Вращающиеся
пластины в комплекте





Модель	Описание
OPTIM2560	Top Table STANDARD 6T
OPTIM2560-850	Top Table STANDARD 6T + Base Platform 6T
OPTIM2560-850AL	Top Table STANDARD 6T + Base Platform 6T + AL Toolplate 6T
OPTIM8506T	Base Platform 6T
OPTIM850AL6T	Aluminium Plate for Tools 6T (thickness of 5mm)

ОПТИМ TABLE СТАНДАРТНЫЕ 6 ТОНН



Вращающиеся пластины в комплекте



ПРЕИМУЩЕСТВА

- -верхние поворотные пластины легко вращаются на 360° с фиксирующей индексацией каждые 90°
- -пластина может быть зафиксирована в нужном положении
- поворотные пластины позволяют отделять пресс-форму и пластины и вращать их без использования кранов

ОПЦИИ

- Базовая платформа доступна с алюминиевой инструментальной пластиной или без нее
- Механические кронштейны для опорных пластин
- Магнитные кронштейны для опорных пластин
- Т-образные пазы на поворотных пластинах
-



Максимальная нагрузка : 6000kg



Длина : 1660mm
Ширина : 690mm



Размеры плит : 600mm x 470mm




Рабочая высота без удлинительного стола : 275mm




Ход открытия : 657mm

ОПТИМ С МЕХАНИЧЕСКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 6 ТОНН




Вращающиеся пластины
в комплекте



Модель	Описание
OPTIM2560EQ	Top Table 6T XL
OPTIM2560-850ALMB	Top Table 6T EQ + Base Platform XL 6T + AL Toolplate XL 6T + OPTIMEQ (mechanical bracket)
OPTIM850XL6T	XL Base Platform 6T version
OPTIM850ALXL6T	XL Aluminium Plate for Tools 6T version


Базовая платформа и инструментальная пластина AL для этой версии стола такие же как и для XL версии 6T

OPTIM XL Версия на 6 тонн






Вращающиеся
пластины в комплекте

Магнитные держатели приобретаются отдельно



Модель	Описание
OPTIM2560XL	Top Table 6T XL
OPTIM2560-850ALXL	Top Table STANDARD XL 6T + Base Platform XL 6T + AL Toolplate XL 6T
OPTIM850XL6T	XL Base Platform 6T version
OPTIM850ALXL6T	XL Aluminium Plate for Tools 6T version

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ




функции

- Позволяет регулировать позиционирование / опору пластин
- система деактивации/активации с помощью магнитной силы
- Не подходит для инструментов с плавающими пластинами


REF	A Height (mm)	B Length (mm)	C Width (mm)	Bond strength (kg)
OPTIMEQMAG120090	135	125	38	20/20
OPTIMEQMAG130225	150	150	38	20/20
OPTIMEQMAG150090	165	165	45	30/30
OPTIMEQMAG180090	195	195	45	35/35
OPTIMEQMAG180225	205	205	45	35/35
OPTIMEQMAG260090	285	195	45	50/35

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ




функции

- механическая система удержания пресс-форм
- параллель между столом и пресс-формой



OPTIMEQ



OPTIMEQ6T

REF	Высота (mm)	Длина (mm)	Ширина (mm)
OPTIMEQ	340	500	150
OPTIMEQ6T	340	600	150


OPTIONAL DRAWER UNIT



Ящик для хранения



Выдвижной ящик на 3 тонном столе



Выдвижной ящик на 6 тонном столе

REF	Описание
OPTIMDRAWER	Drawer for optim table 1,5 2 and 3 T standard version
OPTIMDRAWERXL	Drawer for optim table 1,5 2 and 3 T XL version
OPTIMDRAWER6T	Drawer for optim table 6 T standard version
OPTIMDRAWER6TXL	Drawer for optim table 6 T XL version

OPTIMBLOCK



Optimblock

Он удерживает пластину стола Optim в нужном положении, отключая движение по ее направляющим

REF
OPTIMBLOCK

OPTIMBUT



Optimbut

Он удерживает пластину пресс-формы в нужном положении. Доступно только для столов Optim с пластинами с Т-образным пазом

REF
OPTIMBUT
OPTIMBUT6T